

CHN Rundstahlkette



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Rundstahlkette

Entspricht DIN 5685

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge (L)	A	B
CHN13KSP	591410	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge (L)	A	B
CHN17KS4	591510	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D	Statische Last	Zertifizierungen
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

