

ECN Universalmutter



MERKMALE

Universal-Schienenmutter für C-Profile

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	A	B
ECNUNI08	585440	E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	8	4 mm	24 mm	15 mm
ECNUNI10	585450	E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	10	4 mm	24 mm	15 mm
ECNUNI06	585430	E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	6	4 mm	24 mm	15 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F₂ ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	800 N
E1	2300 N
E2	1200 N
E2L	1200 N
E3	1300 N
E4	1300 N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

