

I-Trägerbefestigung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen

Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen

Erfüllt die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Stangengröße (RS)	Höhe (H)
CSBBC075EG	404350	Gusseisen	Elektrolytisch verzinkt	6.4 - 19.1 mm	0.5	63.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)
CSBBC075EG	404350	69.9 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Die Befestigung an der Baustruktur und an dem Aussteifungselement ist nicht enthalten.

Belastung nach UL				
Teilenummer	Befestigung an der Baustruktur	Flanschstärke	Aussteifung	Tragfähigkeit
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N	

Belastung nach UL				
Teilenummer	Befestigung an der Baustruktur	Flanschstärke	Aussteifung	Tragfähigkeit
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N	

Belastung nach FM					
Aussteifungsrichtung an Struktur	Größe Leitungsrohr	Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallel	N/A	7.210 N	7.610 N	4.490 N	4.940 N
Senkrecht	N/A	5.290 N	7.470 N	5.160 N	5.690 N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

