

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Rod/Wire Clip



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Rod/Wire Clip allows for quick attachment to threaded rod or wire without screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE


Tool-free assembly

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Material	Stangengröße (RS)	Drahtgröße	Statische Last
CATHPM4Z34	186082	nVent CADDY Armour	Federstahl	M4, M6, M8, M10, M12	4.8 - 6.4 mm	130N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

