

MSP20 Metall-Gewindestift-Stanzer für Schnellrastöse



MERKMALE

Stanzt Löcher mit Standardgröße in Trockenbauständer aus Metall

Der Kunststoffgriff schnappt einfach in gestanztes Loch ein

Gepolsterte Griffe bedeuten weniger Ermüdungserscheinungen und bequemere Handhabung

Die Werkzeugkonstruktion mit versetzten Griffen ermöglicht das Stanzen an beengten Stellen und in den Ecken

Die Leichtbauweise des Stanzwerkzeuges erleichtert die genaue Positionierung beim Stanzen

Die gehärtete Stahlkomponenten halten das Werkzeug länger scharf – weniger Austausch

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Lochgröße
MSP20	188480	Stahl	34.1 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

