

MTVB Schwerkraftdübel mit Gummi-Unterlegscheibe



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Komplett mit Gewindestange, Mutter, Unterlegscheibe und Lastenverteilungsblock

Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Entfernen gesichert

Zugelassen zur Verwendung in stationären Brandschutzsystemen (für Rohre von bis zu 2")

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Bohrerdurchmesser	Statische Last	Statische Grenzlast (F)
MTVB10100	584465	10	100mm	25mm	800N	20kN
MTVB8100	584455	8	100mm	22mm	800N	20kN

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Bohrerdurchmesser	Statische Last	Statische Grenzlast (F)
MTVB8200	584456	8	200mm	22mm	800N	20kN
MTVB10200	584466	10	200mm	25mm	800N	20kN

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
MTVB10100	584465	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	VdS G412037
MTVB8200	584456	VdS G412037
MTVB10200	584466	FM Approved, Pipe Hanger Components

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last repräsentiert die maximal empfohlene Last bei Befestigung an einer trapezförmigen Platte.

Der Wert der endgültigen statischen Last berücksichtigt nicht die Traglasteigenschaften des Trägermaterials. Der entsprechende Sicherheitsfaktor muss zu dieser Lastbemessung hinzuaddiert werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

