

nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Deckenhaken

Schnelle und einfache Befestigung an Trapezdecken

Die Federspannung lässt den Haken sicher im Loch einrasten und hält ihn sicher dort fest

Das Design schützt das Seil zuverlässig vor Beschädigung durch scharfe Blechkanten

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Stärke des Dachbelags	A
SLK15L1DH	196676	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Stärke des Dachbelags	A
SLK15L2DH	196677	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L3DH	196504	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L3DH	196532	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L5DH	196533	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L7DH	196534	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2 mm	7m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Statische Last
SLK15L1DH	196676	8 mm	195N
SLK15L2DH	196677	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	8 mm	440N
SLK2L5DH	196533	8 mm	440N
SLK2L7DH	196534	8 mm	440N

Dicke (T): 12.5 mm

Breite (W): 19 mm

Höhe (H): 55 mm


Winkel (a): 90 ° Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die maximal zulässige Last darf nur angewendet werden wenn die tragenden Elemente (Trapezdecke) dafür geeignet sind.

Fragen Sie den Deckenhersteller nach der empfohlenen Traglast.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

