

nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer zum Aufschlagen



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte nVent CADDY Federstahlklammer

Wird einfach mit einem Hammer installiert

Passt zu den meisten Trägern

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Flanschstärke (FT)	Statische Last
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Flanschstärke (FT)	Statische Last
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Dicke (T): 12.5 mm

Breite (W): 19 mm

Höhe (H): 55 mm

Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

