nVent CADDY

We connect and protect

Quick Strut Mutter mit Gewindestift

MERKMALE

Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen

Vormontierte Schienenmutter fertig aus der Schachtel

Die Feder hält die Schienenmutter in Position bis alles festgezogen ist

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	A	B
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	Drehmoment (TQ)	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N

Katalognummer	Artikelnummer	C	Drehmoment (TQ)	StatischeLast 1 (F1)	StatischeLast 2 (F2)	StatischeLast 3 (F3)
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die statische Last 1 entspricht einer Montageschienendicke von 1,5 mm. Die statische Last 2 entspricht einer Montageschienendicke von 2,0 mm. Die statische Last 3 entspricht einer Montageschienendicke von 2,5 mm.

DIAGRAMME







WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.