

Teleskopischer Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen



Der nVent CADDY Teleskopische Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen ist eine vielseitige und robuste Halterung, die von Installateuren in Großbritannien für die sichere Befestigung von Elektrodosen an Unterputzständen verwendet wird. Das speziell entwickelte Profil garantiert eine besonders stabile und dauerhafte Verbindung mit der Anschlussdose und dem Ständerwerk, wobei nur eine minimale Anzahl von Schrauben erforderlich ist. Das in zwei Größen erhältliche Anschlussdosenband passt sich den meisten Ständerabständen an, ohne dass mühsame und zeitaufwändige Nacharbeiten erforderlich sind.

MERKMALE

Konstruiertes Profil mit vertieftem Hohlraum, um eine besonders stabile Verbindung mit der Anschlussdose zu gewährleisten und ein Lösen im Laufe der Zeit zu verhindern, selbst mit kurzen, selbstschneidenden Schrauben von 12 mm Länge

Das verbesserte Design erfordert nur eine einzige Schraube pro Lasche und zwei Schrauben pro Anschlussdose, was bis zu 30 % der Installationszeit spart

Mehrere Gerätedosen können montiert werden

Eingekerbt und markiert zur einfachen Identifizierung und zum Biegen, zugeschnitten auf die Kartontiefen des britischen Marktes.

Die verbesserte Konstruktion mit gestanzten mm-Marken und vorgebohrten Löchern beschleunigt die exakte Montage von Gerätedosen zwischen Trockenbauwandständen.

Der V-Ausschnitt und die Linie der Vorbohrungen zeigen die Mitte der Schiene an, sodass eine schnelle Nivellierung der Halterung mit einer Laserwaage möglich ist.

Die Fanglöcher ermöglichen eine einfache Gerätedosenbefestigung mit einem Schraubendreher

Zur Installation wird nur ein Akkuschrauber benötigt

Kann mit einer einzigen Schraube pro Lasche an der Stirnseite oder an der Innenseite des Ständerwerks befestigt werden

Der Halter ist einstellbar bei nicht standardmäßigem Abstand der Trockenbauwandstände

Die Verriegelungslasche verhindert versehentliche Demontage

Einzigartige, einteilige, Konstruktion zum Auseinanderbrechen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bolzenabstand	Anschlussdosentiefe
TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

