

# Universalbefestigungsklipp



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Montage der Kabelaussteifung an der Struktur

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Aussteifungen.

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Stützengröße  | Lochgröße (HS) | Dicke (T) | UL-gelistete Last |
|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| CSBURC38      | 402198        | #12, #18, #36 | 11 mm          | 4.27 mm   | 3430N             |
| CSBURC58      | 402200        | #12, #18, #36 | 17 mm          | 4.27 mm   | 3430N             |
| CSBURC12      | 402199        | #12, #18, #36 | 14 mm          | 4.27 mm   | 3430N             |


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Rohr zur Aussteifung nicht enthalten.

Die Befestigung am Baukörper erfolgt durch das Mittelloch. Führen Sie das Seil in einer Schlaufe durch die abgewinkelten Flansche und verschließen die Schlaufe mit einer Quetschhülse.

| Belastung nach UL |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| Teilenummer       | Aussteifung | Tragfähigkeit |
| CSBURC38          | CSB12CBL    | 1859 N        |
|                   | CSB18CBL    | 3434 N        |
|                   | CSB36CBL    | 8492 N        |
| CSBURC12          | CSB12CBL    | 1859 N        |
|                   | CSB18CBL    | 3434 N        |
|                   | CSB36CBL    | 8492 N        |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

