

USC Universal-Strutmontageschiene-Klammer für Rohr/Kabelschutzrohr



MERKMALE

Besteht aus zwei Klammern, Mutter und Schraube

Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene

Entspricht Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 59)

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
USC021EG	712045	Elektrolytisch verzinkt	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC021HD	712405	Feuerverzinkt	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC020EG	712040	Elektrolytisch verzinkt	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm
USC026EG	712065	Elektrolytisch verzinkt	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC026HD	712422	Feuerverzinkt	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
USC025EG	712060	Elektrolytisch verzinkt	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC022EG	712050	Elektrolytisch verzinkt	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm
USC033EG	712085	Elektrolytisch verzinkt	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC033HD	712428	Feuerverzinkt	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC031EG	712080	Elektrolytisch verzinkt	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm
USC028EG	712070	Elektrolytisch verzinkt	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm
USC040EG	712100	Elektrolytisch verzinkt	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm
USC036EG	712090	Elektrolytisch verzinkt	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC042EG	712105	Elektrolytisch verzinkt	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC046EG	712110	Elektrolytisch verzinkt	43 - 45 mm		32 mm	2 mm
USC048EG	712115	Elektrolytisch verzinkt	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC048HD	712452	Feuerverzinkt	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC053EG	712120	Elektrolytisch verzinkt	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm
USC060EG	712035	Elektrolytisch verzinkt	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC063EG	712140	Elektrolytisch verzinkt	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC073EG	712160	Elektrolytisch verzinkt	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm
USC076EG	712165	Elektrolytisch verzinkt	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC076HD	712475	Feuerverzinkt	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
USC086EG	712180	Elektrolytisch verzinkt	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm
USC101EG	712200	Elektrolytisch verzinkt	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm
USC113EG	712220	Elektrolytisch verzinkt	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm
USC143EG	712260	Elektrolytisch verzinkt	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm
USC159EG	712280	Elektrolytisch verzinkt	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm
USC168EG	712290	Elektrolytisch verzinkt	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm
USC218EG	712340	Elektrolytisch verzinkt	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm
USC277HD	712530	Feuerverzinkt	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC042HD	712445	Feuerverzinkt	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC060HD	712465	Feuerverzinkt	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC086HD	712480	Feuerverzinkt	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
USC021EG	712045	2000N
USC021HD	712405	2000N
USC020EG	712040	2000N
USC026EG	712065	2000N
USC026HD	712422	2000N
USC025EG	712060	2000N

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
USC022EG	712050	2000N
USC033EG	712085	2000N
USC033HD	712428	2000N
USC031EG	712080	2000N
USC028EG	712070	2000N
USC040EG	712100	2670N
USC036EG	712090	2670N
USC042EG	712105	2670N
USC046EG	712110	2670N
USC048EG	712115	2670N
USC048HD	712452	2670N
USC053EG	712120	3780N
USC060EG	712035	3780N
USC063EG	712140	3780N
USC073EG	712160	3780N
USC076EG	712165	3780N
USC076HD	712475	3780N
USC086EG	712180	3780N

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
USC101EG	712200	3780N
USC113EG	712220	3780N
USC143EG	712260	4000N
USC159EG	712280	4000N
USC168EG	712290	4000N
USC218EG	712340	4000N
USC277HD	712530	4000N
USC042HD	712445	2670N
USC060HD	712465	3780N
USC086HD	712480	3780N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

