

19"-Kabelkanal und Kabeldurchführung

Data Solutions



Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte
Produkttyp: Frontplatte
Material: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Farbcode
20118-757	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035
20118-758	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Farbcode
20118-760	2U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7021
20118-759	2U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe	Breite Gestell	Typ
20118-757	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	42.6mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-758	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	42.6mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-760	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	81.7mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-759	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	81.7mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite
20118-757	483mm
20118-758	483mm
20118-760	483mm
20118-759	483mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE