

Kabel zum Schienennetz T20 vollständig geschweißtes Paar, Strom

Data Solutions



MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Jede Teilenummer enthält sowohl rechte als auch linke Schweißer

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit; Stahl; Thermoplast

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBWT20Y301	UIC	50 mm ² konzentrisch	8.9mm	T20
PBWT20X3	UIC	50 mm ² Seilschlag	9.13mm	T20
PBWT202C	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	1/0 konzentrisch	9.47mm	T20

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBWT202G	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	2/0 konzentrisch	10.62mm	T20
PBWT202E	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	1/0 Seilschlag	10.87mm	T20
PBWT20X401	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	70 mm² Seilschlag	10.92mm	T20
PBWT202J	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20
PBWT202Q	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	4/0 konzentrisch	13.41mm	T20
PBWT20S6	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	14,5 mm Durchmesser	14.5mm	T20
PBWT202S	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	4/0 Seilschlag	15.49mm	T20
PBWT20X5	UIC	95 mm² Seilschlag	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	95 mm² Seilschlag	15.52mm	T20
PBWT20X7	UIC	150 mm² Seilschlag	17.04mm	T20
PBWT203D	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	350 kcmil konzentrisch	17.3mm	T20
PBWT20X8	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	185 mm² Seilschlag	17.8mm	T20
PBWT202W	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBWT202W135	135 Pfund Bethlehem	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	20 Pfund ASCE	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBWT20W40AS	40 Pfund ASCE	250 kcmil Seilschlag	19.1mm	T20
PBWT203B	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	300 kcmil Seilschlag	20.32mm	T20
PBWT203F	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	350 kcmil Seilschlag	22.35mm	T20
PBWT20X901	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	240 mm² Seilschlag	23.62mm	T20
PBWT203S	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE