

# Kabel zum Schienennetz T21 vollständig geschweißt, Signal, 1 " Lasche Art der Verbindung, 16 mm<sup>2</sup> Konzentrisch, Links

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**SBTBT21YLH**



### MERKMALE

Komplette rechte oder linke Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 141 lb. Schienen

Inklusive Tiegelpreiniger und Feuersteinzünder

### PRODUKTMERKMALE

Material: Stahl; Graphit

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Art der Anschlussklemme: 1 Zoll Lasche

Leitergröße: 16 mm<sup>2</sup> konzentrisch

Außendurchmesser Leiter, Sollwert: 5.18mm

Schweißerstil: T21

Ausrichtung: Linksseitig

Nur Form: Nein

Ersatzform: SBB200YLH

Schweißmaterial: SB25, separat erhältlich

Griffklemme: C105B, separat erhältlich

Leiterhülse: SBS12C, separat erhältlich

Verbinderklammer: S2659, enthalten

Einschlagwerkzeug: SBD50, separat erhältlich

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**