

19-Zoll-Kabelführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-736

19"-Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement (Kabeldurchführung).



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatte für Kabeldurchführung

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 2U

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Anschraubbare Front

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Lackiert

Oberfläche Rückseite: Lackiert

Farbcode: RAL 7035

Tiefe: 1.5mm

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 88.1mm

Material: Stahl

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 95HP

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite: 483mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE