

Enlogic Basic PDU

Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

MERKMALE

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EB0860	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Schwarz
EB09JA	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Schwarz
EB0360	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(16) C13/C15	20	Schwarz

Table 2/6

Katalognummer	Steckdosen mit Schalter	Kabellänge	Schutzschalter	Nennleistung	Anzahl Schutzschalter	Unterbrechungsbewertung
EB0860	Nein	3000mm	20 A, 1-polig, Hy-MagA	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA International	6	

Katalognummer	Steckdosen mit Schalter	Kabellänge	Schutzschalter	Nennleistung	Anzahl Schutzschalter	Unterbrechungsbewertung
EB09JA	Nein	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-MagA	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA International	12	
EB0360	Nein	3000mm	16 A, 1-polig, Hy-Mag	7,4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Katalognummer	Bemessungs-Stromausgang	Nennspannung	Anzahl Ausgangsspannungen	Anzahl Phasen	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)
EB0860	230VAC	415V			Nein	30 A (24 A) Nordamerika, 32 A International
EB09JA	230VAC	415V	36		Nein	60 A (48 A) Nordamerika, 63 A International
EB0360	230VAC	230V	20	1	Nein	32 A

Table 4/6

Katalognummer	Ausgangsspannung	Rack-Einheiten	Steckertyp	Messtyp	Abnehmbares Eingangskabel	Material
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Ohne	Nein	Stahl
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	Ohne	Nein	Stahl
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ohne	Nein	Stahl

Table 5/6

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anzahl Verpackungen
EB0860	Pulverbeschichtet	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Pulverbeschichtet	965mm	114mm	75mm		1

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anzahl Verpackungen
EB0360	Pulverbeschichtet	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Länge Eingangskabel
EB0860	3m
EB09JA	1.8m
EB0360	3m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE