

Gemeinsame Verbindung nur für Tiegelpaar, Strom

Data Solutions



MERKMALE

Ersatzgießtiegelpaar mit Montageteilen für den Einbau von Jumperverbindungen am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Art der Anschlussklemme: C

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert
PBCX3M	UIC	50 mm ² Seilschlag	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² Seilschlag	9.53mm
PBC2JM	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	2/0 Seilschlag	12.19mm

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert
PBCS5M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	Verbunddraht 2/0	13.36mm
PBCS6M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	Verbunddraht 3/0	14.53mm
PBC2SM	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	4/0 Seilschlag	15.49mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm ² Seilschlag	15.52mm
PBC2WM	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	Litzendraht 250 kcmil	19.05mm
PBXLC2WM	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE