

Schienenetz-Tiegel verstellbare Klemmbefestigung

Data Solutions



MERKMALE

Einstellbarkeit für einen weiten Anwendungsbereich, einschließlich Herzstück und Weichen

Leicht und einfach in der Anwendung

Kann auch auf Standardschiene (einzeln) verwendet werden

SBC105RR bietet verbesserte Sicherheit durch nicht scharfe Profile und Reflexfolie für hohe Sichtbarkeit

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Schweißerstil	Formgröße	Backenöffnung
SBC105RR	T21	60 mm	648mm max
PBC105P	T20	89 mm	600mm max
SBC105R	T21	76 mm	648mm max

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.