

# Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel

## Data Solutions



Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.

### MERKMALE

Sichere Netzkabel mit doppelter Verriegelung

Der IEC C14/C20-Stecker passt in jede RackPower PDU

Der universelle verriegelbare IEC-Stecker passt sicher in jeden standardmäßigen C14/C20-Stromanschluss

Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen und die Stromversorgung zu unterbrechen

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Typ   | Passt zu  | Länge  | Farbe   | Höhe  | Länge Eingangskabel |
|---------------|-------|-----------|--------|---------|-------|---------------------|
| EP1314024X150 | Kabel | Rackpower | 600mm  | Schwarz | 270mm | 588m                |
| EP1314048X125 | Kabel | Rackpower | 1200mm | Schwarz | 270mm | 1.176m              |
| EP1314072X100 | Kabel | Rackpower | 1800mm | Schwarz | 270mm | 1.764m              |
| EP1314B24X150 | Kabel | Rackpower | 600mm  | Blau    | 270mm | 0.588m              |

| Katalognummer | Typ   | Passt zu  | Länge  | Farbe   | Höhe  | Länge Eingangskabel |
|---------------|-------|-----------|--------|---------|-------|---------------------|
| EP1314B48X125 | Kabel | Rackpower | 1200mm | Blau    | 270mm | 1.176m              |
| EP1314B72X100 | Kabel | Rackpower | 1800mm | Blau    | 270mm | 1.764m              |
| EP1314R24X150 | Kabel | Rackpower | 600mm  | Rot     | 270mm | 0.588m              |
| EP1314R48X125 | Kabel | Rackpower | 1200mm | Rot     | 270mm | 1.176m              |
| EP1314R72X100 | Kabel | Rackpower | 1800mm | Rot     | 270mm | 1.764m              |
| EP1920024X100 | Kabel | Rackpower | 600mm  | Schwarz | 270mm | 0.588m              |
| EP1920048X75  | Kabel | Rackpower | 1200mm | Schwarz | 270mm | 1.176m              |
| EP1920072X50  | Kabel | Rackpower | 1800mm | Schwarz | 270mm | 1.764m              |
| EP1920B24X100 | Kabel | Rackpower | 600mm  | Blau    | 270mm | 0.588m              |
| EP1920B48X75  | Kabel | Rackpower | 1200mm | Blau    | 270mm | 1.176m              |
| EP1920B72X50  | Kabel | Rackpower | 1800mm | Blau    | 270mm | 1.764m              |
| EP1920R24X100 | Kabel | Rackpower | 600mm  | Rot     | 270mm | 0.588m              |
| EP1920R48X75  | Kabel | Rackpower | 1200mm | Rot     | 270mm | 1.176m              |
| EP1920R72X50  | Kabel | Rackpower | 1800mm | Rot     | 270mm | 1.764m              |

Table 2/2

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Steckertyp | Abnehmbares Eingangskabel |
|---------------|---------------------|------------|---------------------------|
| EP1314024X150 | 150                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314048X125 | 125                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314072X100 | 100                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314B24X150 | 150                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314B48X125 | 125                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314B72X100 | 100                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314R24X150 | 150                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314R48X125 | 125                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1314R72X100 | 100                 | C13/C14    | Nein                      |
| EP1920024X100 | 100                 | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920048X75  | 75                  | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920072X50  | 50                  | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920B24X100 | 100                 | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920B48X75  | 75                  | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920B72X50  | 50                  | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920R24X100 | 100                 | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920R48X75  | 75                  | C19/C20    | Nein                      |
| EP1920R72X50  | 50                  | C19/C20    | Nein                      |

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**