

Steckdosenleiste, SCHUKO, 3-phasig

Data Solutions

Modulare, kompakte PDU mit SCHUKO-Steckdosen und Dreiphasenanschluss.



ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Konform zu DIN 57620

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen, 3-phasig

Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen

3 Phasen, 16 A pro Phase

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Montage vertikal

SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/2 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------|--|--|--|
| Katalognumme r | Produkttyp | Typ Buchse | Anzahl Buchsen | Farbe | Steckdosen mit Schalter | Länge | | | |
| 60110-219 | Buchsenleiste | SCHUKO | 9 | Grau, Schwarz, Rot | Nein | 608.5mm | | | |

| Table 2/2 | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Katalognummer | Spannung AC | Tiefe | Oberfläche | Material | Anzahl Verpackungen | | | | | |
| 60110-219 | 230V | 44mm | Eloxiert | Aluminium, Polyamid | 1 | | | | | |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE