

# Steckdosenleiste, SCHUKO

## Data Solutions



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

230 V, 16 A

Horizontale oder vertikale Montage

Anschlusskabel 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

Konform zu DIN 57620, VDE 0620

Einbauhöhe 1 HE

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

### SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Farbe:** Grau

**Produkttyp:** Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
60110-200	SCHUKO	3	Nein	230V		1
60110-201	SCHUKO	4	Nein	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	Nein	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Ja	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Nein	230V	Transientenschutz	1
60110-214	SCHUKO	7	Nein	230V	Netzentschörfilter	1
60110-266	SCHUKO	6	Nein	230V	Transientenschutz, Netzentschörfilter	1
60110-207	SCHUKO	12	Ja	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Ja	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Nein	230V		1
60110-209	SCHUKO	19	Ja	230V		1
60110-211	SCHUKO	9	Nein	230V	Transientenschutz	1
60110-204	SCHUKO	15	Nein	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	Nein	230V	Fehlerstromschutz, Überstromschutz	1
60110-212	SCHUKO	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-203	SCHUKO	12	Nein	230V		1

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
60110-216	SCHUKO	6	Nein	230V	Fehlerstromschutz	1

Table 2/2

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Länge
60110-200	44mm	Eloxiert	184mm
60110-201	44mm	Eloxiert	210mm
60110-202	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-206	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-210	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-214	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-266	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-207	44mm	Eloxiert	947.5mm
60110-208	44mm	Eloxiert	1202mm
60110-205	44mm	Eloxiert	1753mm
60110-209	44mm	Eloxiert	1753mm
60110-211	44mm	Eloxiert	947.5mm
60110-204	44mm	Eloxiert	1202mm
60110-217	88mm	Eloxiert	438.5mm
60110-212	75mm	Eloxiert	438.5mm
60110-203	44mm	Eloxiert	947.5mm

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Länge
60110-216	88mm	Eloxiert	438.5mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.