

# Spezialschienen nur für Tiegel, Strom

## Data Solutions



### MERKMALE

Ersatzformen für Verbundwerkzeuge in Power-Bond-Anwendungen

Zur Verwendung mit werksgeformten Terminals

Wahlweise in Links- oder Rechtsausführung erhältlich

### SPEZIFIKATIONEN

**Schienenart:** Kranschienenprofile

**Material:** Graphit

**Art der Anschlussklemme:** J

Table 1/1

Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBJT503LHM	2/0 konzentrisch	10.62mm	T5	Linksseitig
PBJT503RHM	2/0 konzentrisch	10.62mm	T5	Rechtsseitig
PBJT52QLHM	4/0 konzentrisch	13.41mm	T5	Linksseitig
PBJT52QM	4/0 konzentrisch	13.41mm	T5	Beidseitig

Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBJT52QRHM	4/0 konzentrisch	13.41mm	T5	Rechtsseitig
PBJT52WLHM	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T5	Linksseitig
PBJT52WM	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T5	Beidseitig
PBJT52WRHM	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T5	Rechtsseitig

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**