

Spezialschienen nur für Tiegel, Signal

Data Solutions



MERKMALE

Formen für Leiteranschlüsse an Herzstück und spezielle Gleisbauarbeiten

Zur Verwendung auf nichttragender Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Art der Anschlussklemme	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBB343D	1 1/2 Zoll Lasche	Schienenherzstück	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343A	3/4 Zoll XS	Manganese Frog	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343C	1 Zoll Lasche	Manganese Frog	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343E	1 Zoll Lasche	Manganese Frog	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343B	3/4 Zoll Lasche	Schienenherzstück	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE