



Kabel zu Kabelschuh oder Stromschiene, Schiene



nVent ERICO Cadweld Anwendungen für Bahnanlagen verwenden die nVent ERICO Cadweld Plus F80 und die nVent ERICO Cadweld F80 Schweißwerkstofflegierungen. nVent ERICO Cadweld exotherm geschweißte Verbindungen sind so konstruiert, dass eine dauerhafte, molekulare Verbindung entsteht, die sich nicht löst oder korrodiert und die Verbindung unterschiedlicher Materialien ermöglicht. Die Anschlüsse sind für die Lebensdauer des Leiters und/oder der Installation ausgelegt. Der nVent ERICO Cadweld-Anschluss hat eine Strombelastbarkeit, die gleich oder größer als die des Leiters ist und wiederholt auftretenden Fehlerströmen widersteht, ohne im Betrieb zu versagen. Nach der Fertigstellung können Installateure die Qualität durch eine visuelle Kontrolle der neuen Verbindung eindeutig sichern.

DIAGRAMME



MERKMALE

Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung

Bietet eine molekulare Verbindung

nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt

Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich

Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden

Verbindungen können visuell kontrolliert werden

Schweißstiegefamilien LA und LE können mit geraden oder versetzten Laschen verwendet werden

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Schweißtiegel-Familie	Größe Klemme/Stromschien e	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert
PB10LA1GDE	LA	3/16" x 1"	Volldraht Nr. 6	4.11mm
PB10GLCE1H	GL	1/8" x 1"	Nr. 6 konzentrisch	4.67mm
PB10LA1HEH	LA	1/4" x 2"	Nr. 6 konzentrisch	4.67mm
PB10LA1HEK	LA	1/4 Zoll x 3 Zoll und breiter	Nr. 6 konzentrisch	4.67mm
PB10GLEG2G	GL	1/4" x 1 1/2"	2/0 konzentrisch	10.62mm
PB10LA2GEE	LA	1/4" x 1"	2/0 konzentrisch	10.62mm
PB10LA2GEF	LA	1/4" x 1 1/4"	2/0 konzentrisch	10.62mm
PB10PLCE2G	PL	1/8" x 1"	2/0 konzentrisch	10.62mm
PB10GLCES5	GL	1/8" x 1"	19/Nr. 9 Copperweld	13.36mm
PB10LA2QEG	LA	1/4" x 1 1/2"	4/0 konzentrisch	13.41mm
PB10GLEGS6	GL	1/4" x 1 1/2"	Verbunddraht 3/0	14.53mm
PB10LA2VEG	LA	1/4" x 1 1/2"	250 kcmil konzentrisch	14.61mm
PB10LAS6EE	LA	1/4" x 1"	Verbunddraht 3/0	14.53mm
PB10LBS6EF	LB	1/4" x 1 1/4"	Verbunddraht 3/0	14.53mm
PB10GLEE3B	GL	1/4" x 1"	300 kcmil Seilschlag	20.32mm
PB10LA3BEE	LA	1/4" x 1"	300 kcmil Seilschlag	20.32mm
PB10GLGG3Q	GL	3/8" x 1 1/2"	500 kcmil konzentrisch	20.65mm

Katalognummer	Schweißtiegel-Familie	Größe Klemme/Stromschien e	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert
PB10LA3QGH	LA	3/8" x 2"	500 kcmil konzentrisch	20.65mm
PB19ME3QEG	ME	1/4" x 1 1/2"	500 kcmil konzentrisch	20.65mm
PB59ME3QGG	ME	3/8" x 1 1/2"	500 kcmil konzentrisch	20.65mm
PB10LA3FEF	LA	1/4" x 1 1/4"	350 kcmil Seilschlag	22.35mm
PB10LA3KEG	LA	1/4" x 1 1/2"	400 kcmil Seilschlag	23.62mm
PB10LA3SJH	LA	1/2" x 2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB50LA4YJH	LA	1/2" x 2"	10 mm ² konzentrisch	29.26mm
PB50PL3SJH	PL	1/2" x 2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB10GLEG3S	GL	1/4" x 1 1/2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB10LA3SEG	LA	1/4" x 1 1/2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB19ME3SEG	ME	1/4" x 1 1/2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB10LA4XEK	LA	1/4 Zoll x 3 Zoll und breiter	Nr. 24 Seilschlag	27.18mm
PB10GLGG3S	GL	3/8" x 1 1/2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB10LA3SGG	LA	3/8" x 1 1/2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB59ME3SGG	ME	3/8" x 1 1/2"	500 kcmil Seilschlag	26.42mm
PB50LA5FGH	LA	3/8" x 2"	Nr. 24 Seilschlag	35.18mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für Anwendungen wie Computerraum, Tunnel oder andere lüftungsarme Bereiche geben Sie einen rauchfreien nVent ERICO Cadweld Exolon Tiegel an. Fügen Sie bei der Bestellung ein XL-Präfix zur Standard-Formteilnummer hinzu (z. B. aus PB10GR162G wird XLPB10GR162G). Ebenso wird das nVent ERICO Cadweld Exolon Schweißmaterial auch mit dem Präfix XL bezeichnet (z. B. aus PB90 wird XLPB90).

Ein Abstand zwischen den elektrischen Leitern kann erforderlich sein. Siehe Tiegel-Plakette für weitere Informationen.

XXXX-XX-XX-XX-L-M-W		
XXXX	Preisschlüssel	
XX	Gießtiegel-Familie	
XX	Kabelschuh-/Stromschienen-Größe	
XX	Kabelschutzleitergröße	
L*	Geteilter Schmelztiegel	Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
M*	Nur Schweißtiegel	
W*	Verschleißplatten	Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen

* Entfällt, falls nicht genutzt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE