

Kabel zum Schienennetz vollständig geschweißt, Strom



MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1

Katalognummer	Material	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBWH301RH	Graphite, Steel, Thermoplast	UIC60	50 mm ² konzentrisch	8.89mm	T20	Rechtsseitig
PBWT202JLH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitt	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Linksseitig
PBWT202JRH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitt	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Rechtsseitig

Katalognummer	Material	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20	Linksseitig
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20	Rechtsseitig
PBWT202WLH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PBWT202WRH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig
PBWT203SLH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBWT203SRH	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE