

Kompression Gerade Lasche, bimetallich



MERKMALE

Befestigt Aluminiumkabel an der Schienenbahn

Ausgelegt für stromführende Verbindungen auf Schienen

Permanente Aluminium-Kupfer-Montage (Pressforming), Korrosionsschutz durch Verwendung eines hochwertigen Inhibitors (grünes Harz auf der Kante des Kupfereinsatzes) während der Herstellungsphase

Zum Anschluss von Aluminiumkabeln nach DIN 48201, Teil 1

Für runde, mehrdrähtige und vorgerundete, sektorförmige Leiter

Markierungen helfen beim korrekten Crimpen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Lochgröße (HS)	Länge (L)	Breite (W)
ALCUKS24012	717015	Aluminum, Kupfer	240 mm ² Stranded, Litzendraht 500 kcmil	13 mm	116mm	45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Werkzeugtyp
ALCUKS24012	717015	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE