

Kabelhülse



MERKMALE

Geeignet für die Adaption einer begrenzten Auswahl kleinerer Kabel an einen größeren nVent ERICO Cadweld Tiegel

Bietet Festigkeit und Stabilität auf feindrähtigen Kupferleitern

SPEZIFIKATIONEN


Material: Kupfer

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Typ	Länge (L)	Dicke (T)	Durchmesser (Ø)
S429F2N16		Verzinkt	Aufgebördelt	25.4mm	0.51 mm	13.72 mm
PBS24F		Verzinkt	Aufgebördelt	38.1mm	0.79 mm	20.19 mm
S05F		Verzinkt	Aufgebördelt	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
B1331K		Verzinkt	Gerade	25.4mm	0.79 mm	3.56 mm
S17F		Verzinkt	Aufgebördelt	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
H105	180230		Gerade	23.5mm	1 mm	3 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Typ	Länge (L)	Dicke (T)	Durchmesser (Ø)
H102	180170		Gerade	25mm	1.05 mm	4.3 mm
H103	180180		Gerade	25mm	1.2 mm	5.3 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE