


ISONV-Mastklemme für Spannband-Befestigungen



MERKMALE

Befestigt Masten an runden Objekten, z.B. Masten, Rohren und Säulen

Zur Verwendung mit ISONV Spannband und Spannbandklammer


Die speziell gebördelte Form des Befestigungselements sorgt für einen sicheren Halt

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Durchmesser (Ø)	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)
ISONVSTRAPBKT	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	40 - 50 mm	112mm	106 mm	40 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE