

# Gemeinsame Verbindung nur für Tiegel, Strom



## MERKMALE

Ersatzgießtiegel für den Einbau von Steckbrücken am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

## SPEZIFIKATIONEN

**Art der Anschlussklemme:** C

**Material:** Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Ausrichtung
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	Litzendraht 50 mm <sup>2</sup>	9.27mm	Linksseitig
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	Litzendraht 50 mm <sup>2</sup>	9.27mm	Rechtsseitig
PBCS6CWPRHM		85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	Verbunddraht 3/0	14.53mm	Rechtsseitig
PBCS6CWPLHM		85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	Verbunddraht 3/0	14.53mm	Linksseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Ausrichtung
PBC2WRHM		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	Rechtsseitig
PBC2WLHM		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	Linksseitig

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**