


Gemeinsame Verbindung für Tiegelpaar mit Halterung und Klipps, Signal



MERKMALE

Ersatzgießtiegelpaar mit Montageteilen für den Einbau von Jumperverbindungen am Schienenkopf

Verbindung erfolgt innerhalb der Grenzen des Verbindungssteiges

Inklusive Tiegelpreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Produkt: Form, Rahmen und Klammern

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißstil
SBM456F		Stahl, Graphite	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925F		Stahl, Graphite	Ohne Kopf	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838F	165171	Stahl, Graphite	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS898F		Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE