

Mastwinkel, Versatz



MERKMALE

Zur Verwendung für die freitragende Montage von Aluminium- oder Edelstahl-Masten

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	A
7000250S4	702065	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	65	76.1 mm	11.11 mm	304.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Statische Last
7000250S4	702065	266.7 mm	87.3 mm	1820N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE