

nVent ERICO Cadweld Multi vertikaler Tiegel



MERKMALE

Ausgelegt für nVent ERICO Cadweld Multi-Verbindungen an glatten oder gewundenen Tiefenerdern

Zur Verwendung mit verkupferte Tiefenerdern

Inklusive vertikalem Tiegelboden, Schmelztiegel und Deckel

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich
CDMV0138	240405	3/8"	9.53 mm
CDMV0112	240398	1/2"	12.7 - 12.85 mm
CDMV0158	240397	5/8"	14.1 - 14.3 mm
CDMV0134	240396	3/4"	17.1 - 17.3 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE