

nVent ERICO Ericontact Einsteckwerkzeug Handbuch



MERKMALE

Zum Einsetzen von nVent ERICO Ericontact Schienenkontakten einfach und doppelt

Verpackt in einer Toolbox für sichere und komfortable Handhabung

Inklusive zwei MDRL (715215) Dorne für 19 mm nVent ERICO Ericontact

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Angewandte Kraft	Betriebsdruck	System
HSKE	715345	57kN	630bar	Druckhöhe bei handbetriebener Hydraulikpumpe

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kit enthält: (2) Spanndorne für 19 mm nVent ERICO Ericontact Schienenkontakt, (1) Entgratwerkzeug, (1) Messuhr, (1) Metallgehäuse, (1) HSKE-Pumpe mit Hochdruck-Hydraulikschlauch zum PSKE-Aggregat und (1) HSKE-Handrad.

ERICO ERICONTACT Schienenkontakte	Erforderliche Teile	
8 mm	MDRL8ADP (715218) Dornadapter und MDRL8 (715216) Mandrel	Separat bestellen
13,5 mm	MDRL135ADP (715219) Dornadapter und MDRL135 (715217) Mandrel	Separat bestellen
19 mm	MDRL (715215) Mandrel	Enthalten
22 mm	PSKECMB (715596) Einschub Kopfplatte	Separat bestellen

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE