

# Schienenstoß-Verbindungsbausatz, Signal, XS-Stil



Die nVent ERICO Cadweld Verbindungen sollen an den Kopf des Schienenprofils innerhalb der Grenzen der Verbindungsschiene geschweißt werden. Um die Integrität der Verbindung sicherzustellen, muss die Befestigung mit nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial hergestellt werden.

## MERKMALE

Bietet einen unveränderlichen elektrischen Widerstand

Überragende Korrosionsbeständigkeit

XS-Verbindungsklemmen sind verzinkt, um eine Verschmutzung vor der Installation zu verhindern

Einfache Installation mit minimaler Installateurschulung

Einfache und extrem tragbare Installationsausrüstung

Zur Verwendung auf alten, abgenutzten oder neuen Schienen

Hohe Haltbarkeit

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Art der Anschlussklemme	Schleifscheiben enthalten	Leitergröße	Länge der Verbindung
SBS24882	Cadmium Bronze, Kupfer	Bare, Verzinkt	XS	Nein	3/16 Zoll Bondstrand	165.1mm

Table 2/2


Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Durchmesser (Ø)
SBS24882	111.1 mm	19.05 mm	4.8 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bausatz enthält: (100) Verbindungen, (200) F80 Legierungsschweißmaterial, (2) Ersatz-Formen, (1) Flintzündler, (1) Formreiniger und (5) Schleifscheiben (sofern zutreffend).

Bausätze mit Schleifscheiben enthalten (5) hochleistungsstarke Körnung, 4,5" (114 mm) Durchmesser (7/8" Aufnahmedorn), Typ 27 gekröpfte Trennscheiben (Teilenummer SBG20046) zur Verwendung mit einem Winkelschleifer.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.