

SBPM/SBPML Hochleistungs-Hohlkern-Schienenbohrer, Pulvermetall



MERKMALE

Ausgelegt für Hochgeschwindigkeitsbohranwendungen

Widersteht etwa 100 Anwendungen

Bohrer lassen sich etwa fünfmal neu erden

3/4" (19 mm) Weldon-Schaft

Für alle Schienentypen geeignet

Speziell entwickelt für Schienenstahl

Ermöglicht kürzere Bohrzeiten

Hohe Robustheit bietet erweiterte Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Material: Schnellarbeitsstahl
Oberfläche: TiALN-Mehrfachbeschichtung

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrerdurchmesser (Ø)	Länge (L)
SBPM1270	716473	12"	61mm
SBPM1370	716474	13"	61mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrerdurchmesser (Ø)	Länge (L)
SBPM1470	716475	14"	61mm
SBPM1570	716476	15"	61mm
SBPM1870	715274	18"	61mm
SBPM2070	715272	20"	61mm
SBPM2270	715030	22"	61mm
SBPML1990	716310	19"	90mm
SBPML2090	716311	20"	90mm
SBPML2190	716477	21"	90mm
SBPML2290	715280	22"	90mm
SBPML2390	716478	23"	90mm
SBPML2490	716479	24"	90mm
SBPML2590	716480	25"	90mm
SBPML2690	716481	26"	90mm
SBPML2790	716482	27"	90mm
SBPML2890	716483	28"	90mm
SBPML2990	716484	29"	90mm
SBPML3090	716485	30"	90mm
SBPML3190	716486	31"	90mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrerdurchmesser (Ø)	Länge (L)
SBPML3290	716487	32"	90mm
SBPML3390	716488	33"	90mm
SBPML3490	716489	34"	90mm
SBPML3590	716490	35"	90mm
SBPML3690	716491	36"	90mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE