

Spezialschienenarbeit Komplettes Schweisserset, Signal



MERKMALE

Formen für Leiteranschlüsse an Herzstück und spezielle Gleisbauarbeiten

Zur Verwendung auf nichttragender Schiene

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schieneart: Manganese Frog

Table 1/1

Katalognummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Grifflänge
SBTBTB4B	Graphite, Stahl	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Stahl	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Stahl	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Stahl	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4E	Graphite, Stahl	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE