


ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Profil



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Verwendung mit den Isoliermodulen der ABS einstellbaren Sammelschienenhalterung

Bohrlöcher im Feld für kundendefinierte Abstände zwischen Phasen

Verbesserung der Biegefestigkeit durch Verzahnen oder Stapeln zweier Profile


Profile zusammenfügen oder Profil an der Panelstruktur mittels der ABS justierbaren Verteilerschienenhalterungs-
Profilverstärkung befestigen

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
ABS-AP	560940	Aluminium	2m	23 mm	47 mm	1.37 kg



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE