

Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Isolator



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Verwendung mit der einstellbaren flachen Sammelschienenhalterung, um benutzerdefinierte Sammelschienenhalterungen zu erstellen

Lässt sich schnell justieren, um mehrere Verteilerschienenbreiten zuzulassen

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kurzschlusskräften

Bietet hervorragenden elektrischen Schutz für Geräte

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Entspricht	Entflammbarkeitsklasse
---------------	---------------	----------	--------------------------------	-------------------	------------	------------------------

SIALP-B	504991	Glasfaserverstärktes Polyamid	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
---------	--------	-------------------------------	------------	---------------	--	-----------

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Höhe (H)	A	Stückgewicht
SIALP-B	504991	30 - 125 mm	5 - 10 mm	70 mm	34 mm	0.26 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE