

FBS Flache Verteilerschienenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Unterstützung für Verteilerschienen mit Gewinde

Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis

Kunststoff-Positionierungsstift für Stangenposition

Lässt sich leicht verstellen, um mehrere Verteilerschienenbreiten zuzulassen

Schutzschirm kann mittels Abstandshaltern befestigt werden

Ein Erdungsleiter kann beidseitig montiert werden

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung
---------------	---------------	----------	------------	--------------------------------	-------------------	---

FBS400A	551350	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Elektrolytisch verzinkt	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A
---------	--------	---	----------------------------	------------	---------------	-------------

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Entflammbarkeitsklasse	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Höhe (H)
FBS400A	551350	IEC 61439,1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Katalognummer	Artikelnummer	E	X	Stückgewicht
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE