


FSSB Flachlitze auf Spule, Edelstahl



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Hochwertiger langlebiger Edelstahl 316L bietet hervorragende Abrieb-, Korrosions-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit für Anwendungen im Freien und in korrosiven Umgebungen

Nicht magnetische Materialien

Die Haltbarkeit des Produkts verlängert die Zykluszeit zwischen den Wartungsarbeiten

SPEZIFIKATIONEN

Material: Edelstahl 316L (EN 1.4404)

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Querschnitt	Drahtdurchmesser	Länge	Dicke	Breite
FSSB25-50	557390	50mm ²	0.25mm	25m	3 mm	30 mm
FSSB25-16	557160	16mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	15 mm
FSSB25-25	557170	25mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
FSSB25-50	557390	0.44 kg
FSSB25-16	557160	0.14 kg
FSSB25-25	557170	0.22 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE