

Hydraulisches Schneidwerkzeug mit Lineal



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar Schneidgerät oder der hydraulischen Stanze für Sammelschienen

Unterstützt nVent ERIFLEX Flexibar oder Verteilerschiene beim Einsatz von hydraulischen Schneidwerkzeugen

Inklusive eines kalibrierten Endanschlags

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)	Stückgewicht
HFST-R	558990	Stahl	128 mm	1000mm	285 mm	10 kg

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE