

# MHYFSHT Manuelles hydraulisches nVent ERIFLEX Flexibar Schergerät



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Schneidet nVent ERIFLEX Flexibar schnell und präzise ohne Grate und Verformungen

Schneidet die Isolierung durch, ohne sie zu beschädigen

Geeignet für alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar

Integrierte Griffe ermöglichen einen einfachen Transport

Arbeitet ohne elektrische oder hydraulische Energie

Inklusive zwei Winkeln zur Befestigung an der Werkbank

Starke mechanische Montage

Ersatzmesser erhältlich

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Tiefe	Höhe	Breite	Stückgewicht

MHYFSHT	559151	Stahl	240mm	480 mm	664 mm	29 kg
---------	--------	-------	-------	--------	--------	-------

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Werkzeug muss auf einem Tisch installiert werden.

Nicht zum Schneiden von festen Verteilerschienen verwenden.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**