nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Neutraler Träger für TD-Verteilerblöcke

ZERTIFIZIERUNGEN

RoHS

MERKMALE

Wird an vierpolige Verteilerblöcke für erhöhte Kabelkapazität angebracht

Direkte elektrische Verbindung

Starke mechanische Montage

Transparente Schutzhülle

Halogenfrei

RoHS-konform

Entspricht der Norm EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für Kapitel R23 und eine HL2-Klassifizierung für Kapitel R22.

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	**NB-125A**	**NB-160A**
Artikelnummer	563841	563201
Max. Bemessungsstrom, IEC	125A	160A
Halte-Kurzzeitstrom (Icw) 1 s	4.5kA	6.2kA
Spitzen-Kurzschlussstrom (Ipk)	30kA	35kA

Katalognummer	NB-125A	NB-160A
Anzahl Anschlüsse Netzseite	3	4
Größe kompakter Litzendraht Netzseite	10 - 25 mm²	10 - 35 mm²
Größe Litzendraht Netzseite – Aderendhülse	6 - 16 mm²	10 - 25 mm²
Anzahl Anschlüsse Lastseite	9	10
Größe kompakter Litzendraht Lastseite	2,5 - 6 mm²	2,5 - 16 mm²
Größe Litzendraht Lastseite – Aderendhülse	1,5 – 6 mm²	1,5 – 16 mm²
Tiefe (D)	37.4mm	41.4mm
Höhe (H)	34.3 mm	34.3 mm
Breite (W)	142 mm	170 mm
Stückgewicht	0.17 kg	0.2 kg
Zur Verwendung mit	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Entflammbarkeitsklasse	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Entspricht	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.