

# nVent ERIFLEX Flexbus Aluminiumprofil- Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze



## MERKMALE

Schneidet Flexbus Aluminium-Lochprofile und CABS-APP Aluminium-Profile ohne Grate, Deformationen und ist frei von Spänen

Präzise und wiederholende Schnitte

Schneidet M6-Gewindestangen

Crimpt den Gewindestangeneinsatz auf die Aluminiumschiene (von oben oder unten)

Kann auf einem Tisch oder an einer Werkbank befestigt oder mit der mitgelieferten Holzplatte auf dem Boden verwendet werden

Im Lieferumfang sind eine Holzbodenplatte und eine Transportkiste enthalten

Sichere Nutzung und Bedingungen

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer      | Artikelnummer | Material           | Länge | Tiefe | Höhe   | Stückgewicht |
|--------------------|---------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------|
| FLEXALURAILC<br>UT | 508174        | Aluminum,<br>Stahl | 1m    | 142mm | 160 mm | 13 kg        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Inklusive Lineal, Führung und Endanschläge.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE