

nVent ERIFLEX Flexibar Endabdeckung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Endabdeckung für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte Stromumflechtung

Ermöglicht die Sichtprüfung der Verbindung

Einfache Montage nach dem Fixieren

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Material: Polycarbonat

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Stückgewicht
ENDCOV20	541774	20 mm	0.19 kg
ENDCOV24	541775	24 mm	0.22 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Stückgewicht
ENDCOV32	541776	32 mm	0.26 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE