

# nVent ERIFLEX Flexidrill Bohrbüchse



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Führung zum Bohren von Löchern in nVent ERIFLEX Flexibar, PBC Strombänder und PPS pressgeschweißter Strombänder

Inklusive Matrizen für viele Durchmesser

Verstellbare Führungen ermöglichen mehrfache Lochmittenabstände

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Matrizenlochgrößen               | Tiefe | Höhe   | Breite |
|---------------|---------------|----------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| FLEXIDRILLR   | 558600        | Stahl    | 6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm | 300mm | 150 mm | 250 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
| FLEXIDRILLR   | 558600        | 9.5 kg       |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Nicht mit nVent ERIFLEX Flexibar Summum verwenden.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE