

# Rundlochmatrize



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Verwendung mit hydraulischer nVent ERIFLEX Flexibar und Verteilerschienenstanze kombiniert mit Stanz- und Auswurfsperr zum Stanzen von Löchern in Verteilerschienen oder nVent ERIFLEX Flexibar

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Stanzengröße | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| DIE-20        | 545826        | 20.0 mm      | 0.11 kg      |
| DIE-18        | 545821        | 18.0 mm      | 0.13 kg      |
| DIE-12        | 545813        | 12.5 mm      | 0.16 kg      |
| DIE-14        | 545816        | 14.0 mm      | 0.16 kg      |

| Katalognummer | Artikelnummer | Stanzengröße | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| DIE-11        | 545811        | 11.0 mm      | 0.17 kg      |
| DIE-9         | 545806        | 9.0 mm       | 0.18 kg      |
| DIE-6-5       | 545801        | 6.5 mm       | 0.19 kg      |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**