

19" Verteiler-Steckdosenleiste, HPDS



Einfach zu montierende Leiste mit mehreren Steckdosen für den Anschluss von externen Geräten. Für 19"-Profile.

MERKMALE

Beschreibung: Mit oder ohne AN/AUS-Schalter. Inkl. 2 m Kabel mit Winkelstecker. Inkl. 19"-Montagewinkel und Befestigungsmaterial. Die 19"-Montagewinkel können um 90° gedreht werden. Die Steckerbuchsen sind im 35° Winkel angebracht. Nickel beschichtete Erdungskontakte.

Material: Extrudiertes Aluminium, eloxiert. Buchsen Polyamid 6.6 RAL 7035.

Kabel mit Winkelstecker: 2 m × 1.5 mm².

Strom: 16A/3600W.

Erdung: Doppelte Erdung.

Lieferumfang: 1 komplette Leiste mit Stromkabel und Montagewinkeln.

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Farbe:	Hellgrau
Überspannungsschutz:	Nein
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Anzahl Buchsen	Typ Buchse
HPDS119009	60mm	485mm	28mm	Nein	9	SCHUKO 250 V/16 A
HPDS119108	60mm	430mm	28mm	Ja	8	SCHUKO 250 V/16 A

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

HPDS 119009 (Höheneinheiten); 119009 (mit 19"); 119009 (0 = ohne Schalter, 1 = mit Schalter, 2 = Überspannungsschutz); 119009 (Buchsennummer). Hinweis: UK liefert UK-Steckdosen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE