

Kabeleinführungszubehör Blende, CEAB



Blinde Deckel-zu-Deckel-Öffnung für CEP- und CCF-Kabeleinführungen

INDUSTRIE-STANDARDS

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

MERKMALE

Beschreibung: Blinde Deckel-zu-Deckel-Öffnungen für CEP- und CCF-Kabeleinführungen. Wird mit einer Schraube über der Öffnung befestigt.

Oberfläche: Schwarz

Entflammbarkeit: UL94 V-0

Material: Polyamid 6.6/TPE

Verpackungseinheit: 10 Stück

Schutzart: IP66

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Material	Oberfläche
CEAB1024	55mm	126mm	11.5mm	Kabelmanagement	Kunststoff	Unbehandelt
CEAB816	55mm	126mm	11.5mm	Kabelmanagement	Kunststoff	Unbehandelt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE